

Kabelwartels HD, CGHD



Deze hygiënische kabelwartels voldoen aan de EHEDG-eisen en is zijn ontwikkeld voor behuizingen die moeten worden geïnstalleerd in de levensmiddelenindustrie. De bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gegarandeerd, zelfs wanneer de behuizing wordt gereinigd met water onder hoge druk en met een hoge temperatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Kabelwartels met hygiënisch ontwerp. Staat bekend om uitstekende trekontlasting terwijl toch een hoge beschermingsgraad wordt geboden. Machinale bewerking vereist. Ontwerp volgens EHEDG-normen.

Materiaal: AISI 303 Roesvast staal. Pakking van door de FDA goedgekeurde siliconenkit.

Beschermingsklasse: IP 69.

Verpakkingseenheid: 5 stuks, inclusief borgmoer.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
CGHD12	27mm	16mm	16mm	Roestvrij staal	Wandmontage	Roestvrij staal 303
CGHD16	30mm	20mm	20mm	Roestvrij staal	Wandmontage	Roestvrij staal 303
CGHD20	37mm	26mm	26mm	Roestvrij staal	Wandmontage	Roestvrij staal 303
CGHD25	43mm	30mm	30mm	Roestvrij staal	Wandmontage	Roestvrij staal 303

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.