


Inklikprofielen, CLPK



Extra accessoires en elektrische apparatuur kunnen snel en eenvoudig, en precies daar waar nodig, worden gemonteerd met behulp van deze klikmontageprofielen.

KENMERKEN

Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte als breedte montage op het 25 mm DIN gatenpatroon van het frame van de behuizingen of in combinatie met VB profielen. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan een rij 90° gedraaid is. Dit maakt het mogelijk de CLPF profielen in beide richtingen te monteren. De CLPK kan bevestigd worden met zelftappende schroeven.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen.

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt
Dikte: 1.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal behuizing
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Plaatstaal
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Plaatstaal
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Plaatstaal
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Plaatstaal
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Plaatstaal
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Plaatstaal
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.