

Combineerbare eendeurs aluminium vloerstaande buitenbehuizing, ECOM



Deze dubbelwandige, combineerbare aluminium behuizing met enkele deur, ECOM, is ontworpen voor buitengebruik. De behuizing is uit voorraad leverbaar in veel verschillende afmetingen en maakt veel verschillende configuraties mogelijk, aangezien hij combineerbaar is. Met een hoge IP 66-beschermingsgraad, anti-vandalismefuncties en effectieve thermische beheerfuncties zijn de onderdelen binnen de behuizing zeer goed beschermd.

INDUSTRIENORMEN

CE, UK CA, UL
IP

KENMERKEN

Materiaal: Aluminium ALMg3. Deur: 2 mm. Achterpaneel: 2 mm. Regendak: 2 mm. Bodemplaat: 2mm.

Frame: AISI 304L een richting geschuurd roestvast staal. Frame: 1.5 mm. Op naad gelaste profielen met 25 mm gaten patroon volgens DIN 43660.

Deur: Dubbele wand met top en bodem ventilatie opening om de luchtstroom toe te staan. Gemonteerd met verborgen scharnieren voor links of rechts opening.

Achterwand: Dubbele wand met top en bodem ventilatie opening om de luchtstroom toe te staan. Vastgemaakt vanuit de binnenkant. Standaard faciliteiten voor montage achterdeur.

Regendak: Hellend regendak met geïntegreerde regengoot en ventilatie kanalen.

Zijwanden: Geleverd als accessoire.

Bodemplaten: Bodemplaat uit 1 stuk met opgespoten polyurethaan pakking om maximale afdichting te realiseren.

Slot: 4-punts espagnolette systeem. Zit de inbouwruimte in de behuizing niet in de weg. Standaard liftgreep met veiligheidsslot.

Aarding: Interne panelen zijn geaard door verbindingpunten en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, wanneer de bodemplaat is gemonteerd.

Goedkeuringen: GOST. Resistant tegen klimatologische en chemische actieve stoffen volgens EN61969-3 "Mechanische structuren voor elektronische apparatuur. Buiten-behuizingen".

Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.


Dikte (T): 2mm

Materiaal: Aluminium
Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE