


Deurschakelaar voor HDF, HDFSW



Deurschakelaar voor het activeren van alle elektrische apparaten (verlichting, signalering, alarmeren, enz.) die zijn ontworpen voor vloerstaande HDF-behuizingen. Geen machinale bewerking nodig.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL

CE, UK CA

KENMERKEN

Schakelcapaciteit 3 A/240 V

Kabeldoorvoer M20

Goedkeuringen: CE, cULus-certificering

Aantal in verpakking: 1 stuks, inclusief montage-instructies

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
HDFSW01	91mm	38mm	77mm	Kunststof	Glad	Zwart

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.