

Deurschakelaar wandgemonteerde behuizingen, extra schakelaar

Met de deurschakelaar kunnen verlichting of eventuele andere elektrische apparaten worden in- of uitgeschakeld wanneer de deur van de behuizing wordt geopend. Handmatige bediening is dus niet noodzakelijk.



KENMERKEN

Omschrijving: Deurschakelaar voor activering van elk elektrisch apparaat (verlichting, signaalpanelen, alarmsystemen, enz.). Ontworpen voor wandmontage behuizingen. Kabeldoorvoer: M20. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking noodzakelijk.

Schakelcapaciteit: 3A/240V.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus listed.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale spanning	Max. stroomsterkte	Productserie
ADSW01	30mm	31mm	62mm	240V	3A	Wandmontage, IEC-algemene accessoires

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.