

Roestvrijstalen sloten van 3 mm met dubbele bit, ALLEN



Roestvaststalen sloten ter vervanging van het standaard slot met dubbele baard van 3 mm.

KENMERKEN

Omschrijving: 3 mm dubbelbaard, roestvaststaal slot.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Productserie	Materiaal behuizing
ALLS304	30mm	55mm	36mm	Roestvrij staal 304	Wandmontage	Plaatstaal
ALLS316	30mm	55mm	36mm	Roestvrij staal 316	Wandmontage	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE