


Ingang voor dubbele beschermingskabels voor wandgemonteerde behuizingen, CED



De rubberen kabelwartel is eenvoudig te monteren, en de kabels en leidingen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden doorgetrokken, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: De rubberen tule is zeer eenvoudig te gebruiken. De installatie vereist geen gereedschap dus minder arbeidskosten. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,5 tot 4 mm dikte.

Materiaal: EPDM halogeen vrij.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +110°C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Materiaal: EPDM
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Afwerking: Glad

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Hoogte 1 (H1)	Diameter	Kabeldiameterbereik
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Hoogte 1 (H1)	Diameter	Kabeldiameterbereik
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE