


Onderste frames voor/achter voor vloerstaande kasten, PCU



Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in de het ondergedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor montage van railsysteemhouders. Het identieke gatenpatroon aan het behuizingsframe maakt montage van accessoires (bijv. CLPF, CLPK, etc) mogelijk. Bevestigd aan de onderzijde van de behuizing door M12 schroeven (meegeleverd). Standaard hoogte 300 mm. Hoogte 200 mm alleen op aanvraag.

Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41 | TYPE 1.

Montagevoorschriften: Om de zijkanten af te sluiten, voeg zijpanelen PCUP toe.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).

Kleur: Lichtgrijs
Afwerking: Verzinkt
Kleurcode: RAL 7035
Materiaal: Staal

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Roestvrij staal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Roestvrij staal
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Roestvrij staal
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Roestvrij staal
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Roestvrij staal
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Roestvrij staal
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Roestvrij staal
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Roestvrij staal
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Roestvrij staal
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Roestvrij staal
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Roestvrij staal
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Roestvrij staal
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Roestvrij staal
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Roestvrij staal
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Roestvrij staal
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Roestvrij staal
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Roestvrij staal
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Roestvrij staal
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Roestvrij staal
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE