


Bovenste frames voor/achter voor vloerstaande behuizingen, MCU



Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in het bovengedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabelinvoer en -geleiding of voor installatie van een stroomverdeelstelsel. Bevestigd aan de bovenkant van de behuizing met vier M12-schroeven. Verkrijgbaar met hoogtes van 200 mm en 300 mm. De behuizingsdakplaat CCR kan worden gebruikt om de bovenkant te sluiten. Voor het hijsen van de MCU samen met een behuizing is een afzonderlijke MCUK-hijsset nodig.

Zijpanelen: MCUP wordt geleverd als accessoire.

Materiaal: Frame van 1,75 mm staalplaat, panelen van 1,35 mm staalplaat.

Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.

Bescherming: Voldoet aan IP55.

Aantal in verpakking: 1 stuk met voor- en achterpanelen inclusief montageaccessoires (zonder dakplaat).

Materiaal:	Staal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleur:	Lichtgrijs
Kleurcode:	RAL 7035

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Staal
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Staal
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Staal
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Staal
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Staal
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Staal
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Staal
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Staal
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Staal
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Staal
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Staal
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Staal
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Staal
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Staal
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Staal
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Staal
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Staal
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Staal
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Staal
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Staal

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Staal
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Staal
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.