

# Wartelplaat met knock-outs, AFK



Het vereiste aantal gaten voor kabelingangen kan eenvoudig worden uitgebroken in deze stalen wartelplaat, voor het aanbrengen van de benodigde kabels.

## KENMERKEN

Omschrijving: Flensplaat met doordruk-gaten volgens tabel.

Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

**Dikte:** 1.4mm  
**Kleur:** Lichtgrijs  
**Materiaal:** Plaatstaal  
**Afwerking:** Gepoedercoat  
**Kleurcode:** RAL 7035

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Stanspatroon                         | Type wartelplaat | Breedte wartelplaatopening |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| AFK21R5         | 342mm  | 128mm   | 3mm    | (9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32   | 2                | 310mm                      |
| AFK31R5         | 442mm  | 128mm   | 3mm    | (18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32  | 3                | 410mm                      |
| AFK11SR5        | 242mm  | 88mm    | 3mm    | (4) M16, (3) M20                     | 1S               | 210mm                      |
| AFK42R5         | 542mm  | 88mm    | 3mm    | (18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32 | 4                | 510mm                      |
| AFK41R5         | 542mm  | 128mm   | 3mm    | (27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32  | 4                | 510mm                      |
| AFK21SR5        | 342mm  | 88mm    | 3mm    | (6) M16, (3) M20, (1) M25            | 2S               | 310mm                      |
| AFK31SR5        | 442mm  | 88mm    | 3mm    | (9) M16, (4) M20, (1) M25            | 3S               | 410mm                      |
| AFK11R5         | 242mm  | 128mm   | 3mm    | (4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32   | 1                | 210mm                      |
| AFK12R5         | 242mm  | 128mm   | 3mm    | (12) M16, (1) M25, (1) M32           | 1                | 210mm                      |
| AFK22R5         | 342mm  | 128mm   | 3mm    | (21) M16, (1) M32, (1) M25           | 2                | 310mm                      |
| AFK32R5         | 442mm  | 128mm   | 3mm    | (21) M16, (10) M20                   | 3                | 410mm                      |

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**