

Glazen deuren, ADCS



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties uit het slotenprogramma zijn mogelijk.

Materiaal: 1.5 mm AISI 304 roestvaststaal, 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 600 mm of meer en 4 mm helder veiligheidsglas.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Verpakkingseenheid: 1 deur.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Dikte:	1.5mm
Afwerking:	Geborsteld
Materiaal:	Roestvrij staal 304

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte	Productserie	Materiaal behuizing
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Wandmontage	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte	Productserie	Materiaal behuizing
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Wandmontage	Plaatstaal
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Wandmontage	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

* driepunts-espagnoetsluiting. Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE