


Draagstangen voor zwaar gebruik, CBU



Deze montagerail voor zware gewichten voor de montage van zware componenten zoals transformatoren, die wordt geleverd met T-vormige schuifsloten, is voorzien van sleufgaten, voor montage in een willekeurige positie binnen de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Te gebruiken bij montage van zware componenten, zoals transformatoren. Voorzien van T-vormige bouten en gaten voor montage in iedere positie, zowel in de breedte als diepte van de behuizing.

Materiaal: 2,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal en 4 stuks T-vormige bouten.

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt
Dikte: 2.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal behuizing
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Plaatstaal
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Plaatstaal
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Plaatstaal
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Plaatstaal
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Plaatstaal
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Maximale belasting per rail.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.