

Hygiënisch ontwerp klemmenkast, HDTB



De nVent HOFFMAN Hygienic Design-klemmenkast, HDTB-reeks, is speciaal ontworpen om kritische apparatuur in een omgeving die een hoge mate van hygiëne vereist te beschermen en eenvoudige reiniging mogelijk te maken. Met zelf-afvoerende, gladde oppervlakken, een ontwerp zonder openingen en een hoge beschermingsgraad, minimaliseert de behuizing hygiënerisico's en helpt deze uitvaltijd te verminderen om de productiviteit te verhogen.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L éénrichting geschuurd roestvast staal. Behuizing en afdekking: 1,5 mm.

Body: Gevouwen en gelast. Vier M6x13-bouten voor bevestiging van bodemprofiel/montageplaat.

Deksel: Gevouwen en gelast. Zijkanten onder een hoek van 3°. AISI 316 HD-bouten met blauwe siliconenpakking meegeleverd.

Pakking: Een siliconenpakking uit één stuk met gevormde hoeken ondersteunt een goede afdichting en maakt het verwijderen en vervangen van de pakking voor reiniging en onderhoud sneller en eenvoudiger. Het silicone is conform FDA 21 CFR 177.2600. Kleur blauw (RAL 5010).

Kabelinvoer: Standaard geen wartelopeningen om hygiënerisico's te beperken.

Aarding: M8x18 mm-aardingsbouten in behuizing en afdekking, M8-moeren, aardingsringen en aardingslabels.

Beschermingsklasse: Conform IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal, gepolijst tot Ra < 0.8 µm.

Levering: Behuizing met afdekking en montagemiddelen.

Aanvullende informatie: Raadpleeg de sectie HD-accessoires voor accessoires aan de buitenkant van de behuizing.

Materiaal:	Roestvrij staal 304L
Afwerking:	Geborsteld
Dikte:	1.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

