


Hygienic Design behuizing voor wandmontage, HDW



De nVent HOFFMAN Hygiënische Design serie HDW is ontworpen en gemaakt met speciale materialen voor veeleisende sanitaire omgevingen en voor gemak bij grondige schoonmaak. Het rondom afgeronde design en de zelf-draineerbare hoogglans oppervlakken helpen samen met de hoge beschermingsgraad om de schoonmaak en onderhoudstijden terug te brengen, wat tot een verhoogde productiviteit leidt.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

KENMERKEN

Materiaal: Body: 1.5 mm. Deur: 2 mm. AISI 304L éénrichting geschuurd roestvaststaal. Montageplaat: 2 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Behuizing uit één stuk, gevouwen en gelast. De bovenkant van de behuizing is voorzien van een hellend dak onder een hoek van 30° naar de voorkant en met een overhang van 30 mm. Dit om te voorkomen dat er vloeistof op de pakking en de deur druppelt.

Deur: Gevouwen met een afschot van 8° aan alle zijden. Opliggend gemonteerd met opening van 120°. Verborgen scharnieren van verzinkt staal met borgpen. Kan worden gemonteerd voor links- of rechtshandige opening (hiervoor is geen machinale bewerking nodig).

Interne scharnieren: Hetscharnier is speciaal ontworpen om in de behuizing te worden verborgen zodra de deur is gesloten. Dit om ophoping van vuil te voorkomen en waardoor de behuizing gemakkelijk te reinigen is.

Pakking: Een blauwe siliconen pakking uit één stuk met gevormde hoeken zorgt voor een goede afdichting en maakt het verwijderen en vervangen van de pakking voor reiniging en vervanging sneller en eenvoudiger. Het silicone is conform FDA 21 CFR 177.2600.

Slot: HD slot van AISI 316L roestvaststaal met blauwe siliconen pakking, het slot is overeenkomstig de DIN EN 1672-2:2009 norm.

Montageplaat: Op M8 studs bevestigd en aan de achterzijde van de kast gelast. Vanaf 800 mm en hoger zijn alle zijdes verstevigd door middel van gevouwen hoeken. De montageplaat is verticaal met 10 mm intervals gemarkeerd om eenvoudige horizontale positionering van apparatuur mogelijk te maken.

Kabelinvoer: Geen standaard flens openingen om hygiënische risico's te vermijden.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal, opgepoetst tot Ra < 0.8 µm.


Levering: Kast met deur, montageplaat, metalen sleutel en montage accessoires.

Aanvullende informatie: Raadpleeg de sectie HD-accessoires voor accessoires aan de buitenkant van de behuizing.

Materiaal: Roestvrij staal 304
Afwerking: Geborsteld
Dikte (T): 1.5mm
Hellingshoek: 30°

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Paneelgrootte
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

