

Binnendeuren, ADI



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren. Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 700 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H- 55, B-108. 19" versie op aanvraag. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking nodig.

Materiaal: Deur: 1,5 mm plaatstaal en 2 mm verticale profielen van plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleur:	Lichtgrijs
Kleurcode:	RAL 7035
Dikte:	1.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurmaat	Aantal vergrendelingen	Productserie
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wandmontage
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wandmontage
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wandmontage
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wandmontage
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wandmontage
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wandmontage
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wandmontage
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wandmontage

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurmaat	Aantal vergrendelingen	Productserie
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wandmontage
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wandmontage
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wandmontage
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wandmontage
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wandmontage
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wandmontage
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wandmontage
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wandmontage
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wandmontage
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wandmontage
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wandmontage

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

