

Hijskit voor vloerstaande behuizingen, MCK



Deze hijsogen zijn direct gemonteerd op het frame van de behuizing, waardoor alle druk wordt weggenomen van het bovenste bekabelingsframe. Deze hijsogen garanderen een veilig transport en een veilige behandeling van de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het hijsen van de behuizing samen met het opbouw bekabelingsframe MCK van 200 mm hoogte. Direct gemonteerd op het behuizingsframe, de MCK is daarmee vrij van spanningen. 300 mm hoge MCK's moeten separaat gehesen worden.

Verpakkingseenheid: 4 spindels met hijsogen volgens DIN 580 norm.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
MCK04	271mm	50mm	30mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.