

Compacte behuizing van plaatstaal met enkele deur, MKS



De reeks compacte plaatstalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MKS, met beschermingsgraad IP 55, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Deze reeks is geschikt voor veel verschillende toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

KENMERKEN

Materiaal: Frame: 1.35 mm gepoederd staal. Achterwand en dakpaneel: 1.5 mm gepoederd staal. Deur: 2 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Alle zijden van het frame zijn vier maal gezet en volledig doorgelast. Geïntegreerd diepteprofiel met gatenpatroon, zodat de montageplaat in diepte verstelbaar is.

Deur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnoletsluiting. Belemmerd de binnen ruimte van de kast niet. Standaard voorzien van 3 mm slot. Deze kan eventueel worden vervangen door standaard binnenwerken of halfprofiel cilinder en zwenkbare handgreep.

Bodemplaten: Bestaat uit drie delen.

Montageplaat: Dubbel gezet en makkelijk te plaatsen. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Frame voorzien van deur, achterwand, dakplaat, bodemplaten, montageplaat en deurframe (niet in PE versie). Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

Dikte behuizing: 1.35mm

Deurdikte: 2mm

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Ja	1494 x 894mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	Nee		
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	Nee		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Ja	1494 x 894mm	459mm
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Ja	1494 x 494mm	259mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	Nee		
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	Nee		
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Nee		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Ja	1094 x 694mm	359mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	Nee		
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	Nee		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Ja	1894 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	Nee		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Ja	1494 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	Nee		
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	Nee		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Ja	1494 x 694mm	459mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	Nee		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Ja	1694 x 894mm	359mm
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Ja	1694 x 694mm	459mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	Nee		
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Nee		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Ja	1294 x 694mm	259mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	Nee		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Ja	1294 x 494mm	359mm
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Ja	1694 x 694mm	359mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	Nee		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Ja	1894 x 694mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	Nee		


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	Nee		
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	Nee		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Ja	1694 x 494mm	359mm
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Ja	1294 x 694mm	359mm
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Ja	1894 x 494mm	359mm
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Ja	1294 x 494mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	Nee		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Ja	1894 x 894mm	359mm
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Ja	1494 x 694mm	259mm
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	Nee		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Ja	1094 x 494mm	359mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Ja	1494 x 694mm	359mm
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Ja	1894 x 894mm	459mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	Nee		
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	Nee		

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bij gebruik van bekabelingsopties kunt u sokkels PF en PCP toepassen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE