


Montageplaten behuizingen voor wandmontage, AMP



De stalen montageplaat draagt bij aan het versnellen van de montage van de kast, omdat deze eenvoudig kan worden bewerkt en uitgerust met componenten voordat deze wordt gemonteerd.

KENMERKEN

Beschrijving: Stalen montageplaat voor wandmontagekasten. Alle formaten vanaf 800 mm en hoger worden versterkt door gevouwen randen. Met het AMG-accessoire kan de positie van de montageplaat worden aangepast aan elke diepte. Dit accessoire is niet geschikt voor de AFS-serie kasten; raadpleeg de catalogus met vervangende onderdelen en reserveonderdelen.

Materiaal: Gegalvaniseerd staal.

Verpakkingshoeveelheid: 1 stuk.

Dikte: 2mm
Afwerking: Gegalvaniseerd
Materiaal: Plaatstaal

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Plaatstaal
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Plaatstaal
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Plaatstaal
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Plaatstaal
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Plaatstaal
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Plaatstaal
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Plaatstaal
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Plaatstaal
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Plaatstaal
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Plaatstaal
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Plaatstaal
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Plaatstaal
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Plaatstaal
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Plaatstaal
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Plaatstaal
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Plaatstaal
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Plaatstaal
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Plaatstaal
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Plaatstaal

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Plaatstaal
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Plaatstaal
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Plaatstaal
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Plaatstaal
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Plaatstaal
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Plaatstaal
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Plaatstaal
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Plaatstaal
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Plaatstaal
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Plaatstaal
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Plaatstaal
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Plaatstaal
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Plaatstaal
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Plaatstaal
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Plaatstaal
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE