

Roestvrijstalen olie en gas combineerbare enkele deur, MCSS-OG



De reeks combineerbare vloerstaande behuizingen van roestvaststaal 316L met één deur, MCSS-OG, met beschermingsgraad IP66, is uit voorraad leverbaar met paneeldikte van 2 of 2,5 mm, in veel verschillende maten en configuraties. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

KENMERKEN

Materiaal: In één richting geschuurd roestvast staal AISI 316L. Frame: 1,5 mm. Deur: 2 of 2,5 mm. Achterkant, dak en bodemplaat: 2 of 2,5 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 3 mm.

Frame: Gelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660.

Deur: Gemonteerd met vier scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.

Achterkant: Achterpaneel bevestigd met Torx-schroef M6. Achterdeur in plaats van achterpaneel. RD-versie wordt geleverd met achterdeur in plaats van achterpaneel.

Zijpanelen: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: Spanjoletsluitsysteem met slotvanger gemaakt van AISI 316L en extra sloten aan de boven- en onderkant voor behuizingen met B=1000 mm. Zwenkhendel SS 316L met halve cilinder met sleutel EK 333.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk met polyurethaanpakking voor een maximale afdichting of bodemplaat uit twee stukken voor uitvoering met achterdeur.

Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. De montageplaat wordt meegeleverd op de buitenkant van de verpakking van de behuizing. Voor behuizing met achterdeuren, twee ruggelings gemonteerde montageplaten met MPBB06.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

Afwerking: 240s in één richting geschuurd roestvast staal (gemiddeld 0,5 micron).

Bescherming: Conform IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 indien gebruikt met SPMSXXXXOG.

Goedkeuringen: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Montagevereisten: Standaardlevering gereed voor gecombineerde installatie. Voeg zijpanelen toe voor standalone installatie.

Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaat, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor passen zonder verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

Afwerking: Geborsteld
Materiaal: Roestvrij staal 316

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Achterpaneel inbegrepen	Deur achterzijde inbegrepen	Montageplaat inbegrepen
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	Nee	Ja	Nee
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	Nee	Ja	Nee
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nee	Nee
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	Nee	Ja	Ja
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	Nee	Ja	Nee
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nee	Ja
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nee	Ja
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nee	Nee
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	Nee	Ja	Nee
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nee	Ja
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	Nee	Ja	Ja
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	Nee	Ja	Nee
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nee	Nee
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nee	Ja

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Achterpaneel inbegrepen	Deur achterzijde inbegrepen	Montageplaat inbegrepen
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	Nee	Ja	Ja
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nee	Nee
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	Nee	Ja	Ja
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	Nee	Ja	Ja

Catalogusnummer	Hoogte(H)	Breedte(W)	Diepte(D)	Achterpaneel inbegrepen	Deur achterzijde inbegrepen	Montageplaat inbegrepen
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	Nee	Ja	Nee

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE