

Besturingsbehuizing voor gebruikersinterface, OICE-SS



Het roestvaststalen bedieningspaneel van OICE-SS is voorzien van een voorberekt gatenpatroon, zodat het eenvoudig op een zwenkarm kan worden geplaatst. Met de hoge beschermingsklasse IP66 en NEMA 12 en 4x kan de behuizing worden gebruikt in omgevingen die een sanitair ontwerp vereisen.

KENMERKEN

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304L. Frame: 1,5 mm. Deur voor AISI 304L: 1,5 mm/2,0 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 600 mm of meer. Montageplaat: 2 mm verzinkt staal.

Frame: Gevouwen en gelaste verstevigingsplaat, gemonteerd in het dak van de behuizing.

Achterdeur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd met opening van 130°. Verborgen AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan zowel links als rechts scharnierend worden gemonteerd. Een ingespoten pakking van polyurethaan zorgt voor een goede afdichting.

Slot: nVent HOFFMAN's op maat gemaakt zamak 3mm-slot met dubbele baard, 90° draaibaar met anti-trilmechanisme. Twee sloten voor behuizingen met een hoogte van 600 mm.

Bescherming: Conform IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Levering: Behuizing met deur, kunststof sleutel met dubbele baard van 3 mm en montagemiddelen.

Materiaal: 304 roestvrij staal; 316L roestvrij staal

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Systeemcompatibiliteit	Gewicht
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compacte serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 roestvrij staal	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 roestvrij staal	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compacte serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 roestvrij staal	3kg

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Systeemcompatibiliteit	Gewicht
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compacte serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 roestvrij staal	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 roestvrij staal	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 roestvrij staal	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compacte serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE