


Buitenste montageprofielen, CLPO



Een standaard, uit voorraad leverbaar accessoire dat compatibel is met het standaard gatenpatroon van nVent HOFFMAN en dat de installatie vereenvoudigt.

KENMERKEN

Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte- als breedtemontage op het 25 mm DIN-gatenpatroon op het kastframe. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan er een 90 graden is gedraaid. Hierdoor kunnen de CLPO-profielen in beide richtingen worden gemonteerd. De CLPO vergroot de nuttige ruimte met 25 mm.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen.

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gegalvaniseerd
Dikte: 1.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal behuizing
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Plaatstaal
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Plaatstaal
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Plaatstaal
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Plaatstaal
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Plaatstaal
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Plaatstaal
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.