

Gedeeltelijke deuren voor vloerstaande kasten, DP

Deeldeuren maken veel verschillende, gemakkelijk toegankelijke configuraties van afzonderlijke compartimenten mogelijk, binnenin de behuizing.



KENMERKEN

Omschrijving: Om de voorzijde van de behuizing in secties te verdelen. Toe te passen in combinatie met de horizontale verdeler CDH of CDHK. Uitgerust met 3 mm DIN slot. (Tot 400 mm hoogte; 1 slot. Indien hoger dan 400 mm; 2 sloten).

Materiaal: 1.75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, sloten en bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CDH toe voor MC frames en gebruik CDHK voor MK frames. Gebruik DPC/DPCV voor boven en onder panelen.

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7035

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE