

Gedeeltelijke deuren voor monitor, DPM

Deze deeldeer met glas biedt een praktische oplossing voor de montage van een computerscherm in een behuizing. De deur beveiliget het computerscherm tegen diefstal en omgevingsgevaaren.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor 14"-21" monitoren. Wordt gebruikt in combinatie met de scharnierende keyboard houder DPK. In elke MC-serie vloerstaande behuizing kan hierdoor een PC worden geplaatst. De resterende ruimte wordt afgesloten middels DPC boven- en onderprofielen en DP deeldeuren.

Materiaal: 1,75 mm plaatstaal, zichtvenster: 4 mm veiligheidsglas.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren en 3 mm slot.

Montagevoorschriften: Te gebruiken in combinatie met keyboard-lade DPK. Aanbevolen in combinatie met CDH om een opening tussen de boven- en onderpanelen te voorkomen.

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte	Productserie
DPM0506R5	500mm	600mm	17mm	2	360 x 455mm	Vrijstaand
DPM0606R5	600mm	600mm	17mm	2	460 x 455mm	Vrijstaand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE