

Kunststof kabelwartels voor wandmontagekasten, CPG



De compressie van elke in deze kabelwartel aangebrachte kabel kan worden afgesteld, en wordt beveiligd met een borgmoer die de druk wegneemt, en ook met een hoge bescherming tegen binnendringing van stof en vocht.

KENMERKEN

Omschrijving: Traditionele kabelmontage. Bekend om zijn uitstekende trekcontasting en voorziet tevens in het verkrijgen van een hogere beschermingsgraad. Inclusief kunststof sluitmoeren voor bevestiging.

Materiaal: Montage body in polyamide PA6, en afdichting in neopreen.

Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +100 °C.

Ontvlambaarheid: V-2 volgens UL94.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66.

Materiaal: Polyamide 6; Neopreen
Afwerking: Glad
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Schroefdraadmaat
CPG12	31mm	15mm	17mm	Plaatstaal	Wandmontage	M12 x 1,5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Plaatstaal	Wandmontage	M16 x 1,5

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Schroefdraadmaat
CPG20	40mm	24mm	26mm	Plaatstaal	Wandmontage	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Plaatstaal	Wandmontage	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Plaatstaal	Wandmontage	M32 x 1,5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Plaatstaal	Wandmontage	M40 x 1,5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Plaatstaal	Wandmontage	M50 x 1,5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Plaatstaal	Wandmontage	M63 x 1,5

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

