


Compacte polyester behuizingen voor wandmontage, UCP/UCPT



De reeks compacte polyester vloerstaande behuizingen met enkele deur, UCP/UCPT, met beschermingsgraad IP 66/IP 54, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

KENMERKEN

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester. UCPT zichtvenster: polycarbonaat.

Body: Monoblock gegoten 3 mm dik, met vier bevestigingsgaten aan achterzijde. Direct op de wand te bevestigen. Zonder flensplaatopeningen.

Deur: Deur met of zonder ruit. Voorzien van 180° openingshoek. Voor UCP/UCPT 750 en groter wordt een deursteun voorzien van een gemakkelijke sluiting geleverd. Afdichting wordt gegarandeerd door gebruik te maken van een polyurethaanpakking uit één stuk.

Slot: 3 mm dubbelbaard insert en 90° draaibaar. UCP/UCPT540 en grotere types zijn voorzien van een driepunts-sluiting. Andere sloten zijn als accessoire leverbaar.

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeen-vrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66, TYPE 4, 4X, 12, 13 voor UCP behalve UCP320 en UPC430 IP65. IP54 TYPE 12 voor UCPT. Slagbestendig overeenkomstig IK 08 (IK 07 voor kasten met zichtvenster UCPT).

Goedkeuringen: CE, GOST. CSA en cULus_UL Listed goedkeuringen gelden alleen voor behuizingen met dichte deuren. Voor meer goedkeuringen neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

Afwerking: RAL 7035, grondstof is voorgekleurd.


Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en een zelfklevende regenstrip.

Opmerking: De polyesterkasten UCP320, UCP430 en UCP540 worden geleverd met de deuren in de verpakking, niet-gemonteerd.

Materiaal: Polyester
Afwerking: Glad
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Dikte behuizing: 3mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Deurtype	Aantal vergrendelingen	Gewicht
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Onbewerkt	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Onbewerkt	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Onbewerkt	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Onbewerkt	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Onbewerkt	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Onbewerkt	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Onbewerkt	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparant	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparant	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparant	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparant	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparant	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparant	3	15kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

