

Beschermkappen voor ventilator, EFCS



Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down environments. Folded and seam welded. (Machining is required).

KENMERKEN

Omschrijving: Biedt extra bescherming aan filter fans tegen het binnendringen van water bij buitenopstellingen of in wash-down omgevingen. Gezet en volledig gelast (bewerking is nodig).

Materiaal: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L roestvast staal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Beschermingsklasse: Komt overeen met IP 56.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
EFCS20	275mm	175mm	100mm	Plaatstaal	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 304
EFCS20-316	275mm	175mm	100mm	Plaatstaal	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 316
EFCS25-30	375mm	275mm	100mm	Plaatstaal	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 304
EFCS25-30-316	375mm	275mm	100mm	Plaatstaal	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 316
EFCS50-60	450mm	350mm	100mm	Plaatstaal	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 304
EFCS50-60-316	450mm	350mm	100mm	Plaatstaal	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 316

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.