

Verloopstukken 19-inch breedte, CIWR



Deze profielen worden vastgemaakt aan het frame van de behuizing in 800 mm brede behuizingen, op gedeeltelijke of volledige hoogte, voor de montage van 19 inch profielen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het verstevigen van volledige 19 inch profielen op volledige hoogte, als ze door het centrum van de behuizing worden gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Wordt gebruikt om 19" montage-faciliteiten te verkrijgen in 800 mm brede behuizingen. Maakt het monteren van CIP/CIPP profielen mogelijk op deel- of volledige hoogte bij elke diepte.

Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal.

Maximale belasting: Twee paar CIWR-beugels kunnen maximaal 5000 N ondersteunen, bij drie paar CIWR-beugels is dit maximaal 8000 N.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief montagemateriaal.

Dikte: 2mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Breedte montageplaat	Materiaal behuizing
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Plaatstaal
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE