


Bovenste zijframes voor vloerstaande kasten, MCUP



De extra ruimte gecreëerd door een uitbreidingsframe wordt afgesloten met deze panelen, om de beschermingsgraad te handhaven en de toegang tot de extra ruimte te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het afdekken van de zijkanten van het bovenkabelframe MCU. Bevestigd met 4 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders.

Materiaal: Staalplaat 1,35 mm.

Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.

Aantal in verpakking: 2 panelen, inclusief montagemiddelen.

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Dikte: 1.35mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
MCUP205R5	200mm	500mm	12mm	Plaatstaal
MCUP206R5	200mm	600mm	12mm	Plaatstaal
MCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Plaatstaal
MCUP306R5	300mm	600mm	12mm	Plaatstaal
MCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.