

Gesplitste bodemplaten roestvrij staal, CBPS

Een deelbare bodemplaat biedt een flexibele oplossing voor bekabeling en zorgt ervoor dat er geen afzonderlijke kabelwartels nodig zijn. De beschermingsgraad wordt gehandhaafd door middel van een aparte pakking.

KENMERKEN

Omschrijving: Aangebracht in plaats van de standaard bodemplaat. Voor directe kabelinvoer. Om een perfecte afdichting te verkrijgen dient gebruik gemaakt te worden van de pakkingset BG01.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvast staal.

Bodemplaten: 1.5 mm.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Verpakkingseenheid: 1 set (twee delige bodemplaat).

Dikte: 1.5mm
Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Materiaal
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Materiaal
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Roestvrij staal	Roestvrij staal 304

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor behuizingen van 1200 mm en 1600 mm breed, dient er voor de bodemplaat 2 x 600 mm en 2 x 800 mm platen toegepast te worden.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE