


Roestvrijstalen compacte uitvoering behuizing met één deur, EKSS



De reeks compacte roestvaststalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, EKSS, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304 éénrichting geschuurd roestvast staal / AISI 316L. Frame en afneembare achterwand: 1.5 mm. Deur: 2 mm. Bodemplaat: 1.5 mm. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Kastframe uit één stuk. Geïntegreerde diepteprofielen met gatenpatroon voor in diepte verstelbare montageplaat.

Deur: Opliggend gemonteerd met 4 scharnieren. Zowel links- als rechtscharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon en aardingsbout.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Slot: Buitenliggende, zelfcentrerende 4-punts espagnoletsluiting. Standaard voorzien van 3 mm DIN slot. Standaard binnenwerken, half profiel cilinders, liftgrepen en T-grepen zijn als accessoire verkrijgbaar.

Bodemplaten: Bodemplaat uit een stuk, voorzien van een polyurethaan pakking om maximale afdichting te garanderen.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.

Aarding: Deur is geaard middels gelaste aardingsbouten en aarding tot het frame kan worden bereikt door gebruik van de ECF.

Afwerking: 400 éérichting geschuurd roestvast staal.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Levering: Frame uit één stuk voorzien van deur, achterwand, bodemplaten en montageplaat. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing, waardoor de pallets kunnen blijven zitten. Montageplaat wordt geleverd op de buitenzijde van de verpakking. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

Mise à la terre : Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing


Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

Afwerking: Geborsteld
Dikte behuizing: 1.5mm
Deurdikte: 2mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Materiaal	Paneelgrootte	Gewicht
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	1294 x 694mm	89kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Roestvrij staal 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Roestvrij staal 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1894 x 894mm	152kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

