

Klemmenkast zacht staal, STB



De reeks plaatstalen klemmenkasten, STB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De STB-reeks is geschikt voor veeleisende binnenomgevingen. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

KENMERKEN

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal.

Body: Gezet en volledig doorgelast. Vier 8,5 mm bevestigingsgaten aan de achterzijde voor wandmontage. Vier M6x13 bouten voor bodemprofielen/montageplaat bevestiging.

Pakking: Voorzien van een geïnjecteerde polyurethaan pakking uit één stuk.

Aarding: Aardingsbouten M8x18 mm in kastbody en deksel, M8 moeren, sluitringen en aardingsmarkeringen.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Levering: Kastbody, deksel en dekselschroeven, montageschroeven, afdekpluggen en aardingsbenodigdheden.

Dikte behuizing:	1.2mm
Deurdikte:	1.2mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7035

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Gewicht
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Gewicht
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Panel sold separately.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE