

Roestvrijstalen klemmenkast, SSTB



De reeks roestvaststalen klemmenkasten, SSTB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De SSTB-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij zijn corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L / AISI 316L (op aanvraag) éénrichting geschuurd roestvaststaal. Kastbody: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.

Body: Gevouwen en gelast. Vier M6x13-bouten voor bevestiging van bodemprofiel/montageplaat. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasermarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.

Pakking: De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking of een opgespoten siliconenpakking.

Aarding: Aardingsbouten M8x18 in kast en deksel, M8 moeren, met aardingsringen en aardingsmarkering.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Levering: Kastbody, deksel en dekselschroeven, montageschroeven, blindpluggen en aardingsset.

Afwerking:	Geborsteld
Dikte behuizing:	1mm
Deurdikte:	1.5mm

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type pakking	Materiaal	Gewicht
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	1.1kg

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type pakking	Materiaal	Gewicht
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	1.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	1.3kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	1.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	1.8kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	2.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	2.15kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	1.7kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	1.65kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	2kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	1.9kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	2.3kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	2.25kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	2.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	2.9kg
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	2.8kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	3.3kg
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	3.15kg

Table 2/3


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type pakking	Materiaal	Gewicht
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	4.1kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	3.9kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	4.8kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	4.55kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	6.2kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	3.2kg
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	3.6kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	4.5kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	4.3kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	5.4kg
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	5.1kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	6.4kg

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type pakking	Materiaal	Gewicht
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	6.1kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	5.8kg
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	5.4kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	8.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	7.55kg

Table 3/3

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type pakking	Materiaal	Gewicht
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	10.3kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	9.7kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

