

Dwarsgeplaatste schuivende profielen, MTS



De volledig uitgeruste montageplaat kan eenvoudig vanaf de zijkant in de behuizing worden geschoven. Dit is essentieel, omdat de plaat breder is dan de opening aan de voorkant. De plaat wordt vervolgens met de U-profielen vastgezet op zijn plaats.

KENMERKEN

Omschrijving: Te gebruiken bij het monteren van een brede montageplaat. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm. Compatibel met MTS01W-rollen.

Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

Dikte: 3mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Aantal rollen	Materiaal behuizing
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Plaatstaal
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Plaatstaal
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Plaatstaal
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Plaatstaal
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Plaatstaal
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE