

Universele toetsenbordladen, UKT



Deze toetsenbordlade kan worden gemonteerd op elk verticaal oppervlak van de behuizing, zoals een deur of een paneel, en handhaaft de beschermingsgraad wanneer deze wordt gebruikt. De lade kan worden gesloten en vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegd personeel er toegang toe heeft.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontale, scharnierende toetsenbordlade met zijdelings verschuifbare muismat (links of rechts). Uitgerust met paneelsteun. Wanneer de lade wordt uitgeklaapt, wordt de behuizing afgedicht door een gesloten kamer.

Beschermingsklasse: IP55

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, slot, muispad, bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Stalen plaat van 1,5 mm voor kamer, aluminium voor horizontale profielen en polyamide (PA6) voor verticale profielen.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.

Dikte:	1.5mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
UKT08R5	335mm	627mm	131mm	Vrijstaand	Plaatstaal
UKT06R5	335mm	427mm	131mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE