

Universele toetsenbordladen, UKT

Deze toetsenbordlade kan worden gemonteerd op elk verticaal oppervlak van de behuizing, zoals een deur of een paneel, en handhaaft de beschermingsgraad wanneer deze wordt gebruikt. De lade kan worden gesloten en vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegd personeel er toegang toe heeft.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontale, scharnierende toetsenbordlade met zijdelings verschuifbare muismat (links of rechts). Uitgerust met paneelsteun. Wanneer de lade wordt uitgeklappt, wordt de behuizing afgedicht door een gesloten kamer.

Beschermingsklasse: IP55

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, slot, muispad, bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Stalen plaat van 1,5 mm voor kamer, aluminium voor horizontale profielen en polyamide (PA6) voor verticale profielen.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Dikte: 1.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
UKT06R5	315mm	498mm	127mm	Vrijstaand	Plaatstaal
UKT08R5	315mm	698mm	127mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.