


Verticale verdelers voor vloerstaande kasten, CDV



Het profiel zorgt voor een verticale scheiding en biedt bescherming voor deeldeuren en panelen. Zo wordt een beschermingsklasse van IP44 gewaarborgd.

KENMERKEN

Omschrijving: Het profiel is identiek aan het frame van de behuizing en zorgt voor verticale scheiding van de behuizing wanneer deeldeuren of -panelen zijn aangebracht. Kan in stappen van 200 mm worden gemonteerd.

Materiaal: Profiel voorkant: Plaatstaal 2 mm. Binnenprofiel: Verzinkt staal 1,75 mm.

Afwerking: Structuurpoedercoating RAL 7035.

Aantal in verpakking: 1 set profielen met bevestigingsaccessoires.

Kan in stappen van 200 mm worden gemonteerd

Eén set profielen met bevestigingsaccessoires

Dikte: 2mm
Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Vrijstaand	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Vrijstaand	Plaatstaal
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE