

# Raamdeur, ADC



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

## KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties uit het slotenprogramma zijn mogelijk.

Materiaal: 1.2 mm plaatstaal / 1.5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van 4 mm veiligheidsglas.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Verpakkingseenheid: 1 deur.

**Materiaal:** Plaatstaal  
**Afwerking:** Gepoedercoat  
**Kleur:** Lichtgrijs  
**Kleurcode:** RAL 7035

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Dikte | Aantal vergrendelingen | Venstergrootte |
|-----------------|--------|---------|--------|-------|------------------------|----------------|
| ADC03025R5      | 300mm  | 250mm   | 15mm   | 1.2mm | 1                      | 159 x 93mm     |
| ADC03030R5      | 300mm  | 300mm   | 15mm   | 1.2mm | 1                      | 159 x 143mm    |
| ADC04030R5      | 400mm  | 300mm   | 15mm   | 1.2mm | 1                      | 259 x 143mm    |
| ADC04040R5      | 400mm  | 400mm   | 15mm   | 1.2mm | 1                      | 259 x 243mm    |
| ADC05030R5      | 500mm  | 300mm   | 15mm   | 1.5mm | 1                      | 359 x 143mm    |
| ADC05040R5      | 500mm  | 400mm   | 15mm   | 1.5mm | 1                      | 359 x 243mm    |
| ADC06040R5      | 600mm  | 400mm   | 15mm   | 1.5mm | 2                      | 459 x 243mm    |
| ADC06050R5      | 600mm  | 500mm   | 15mm   | 1.5mm | 2                      | 459 x 343mm    |
| ADC06060R5      | 600mm  | 600mm   | 15mm   | 1.5mm | 2                      | 459 x 443mm    |
| ADC07050R5      | 700mm  | 500mm   | 15mm   | 1.5mm | 2                      | 559 x 343mm    |

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Dikte | Aantal vergrendelingen | Venstergrootte |
|-----------------|--------|---------|--------|-------|------------------------|----------------|
| ADC08060R5      | 800mm  | 600mm   | 15mm   | 2mm   | 2                      | 659 x 443mm    |
| ADC10060R5      | 1000mm | 600mm   | 15mm   | 2mm   | 1                      | 859 x 427mm    |
| ADC10080R5      | 1000mm | 800mm   | 15mm   | 2mm   | 1                      | 859 x 627mm    |
| ADC12060R5      | 1200mm | 600mm   | 15mm   | 2mm   | 1                      | 1059 x 427mm   |
| ADC12080R5      | 1200mm | 800mm   | 15mm   | 2mm   | 1                      | 1059 x 627mm   |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

3-punts espagnolette slotsysteem. Niet geschikt voor AFS.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

