

CPPS tapse kunststof inschroefplug met stalen dop voor A12



KENMERKEN

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Materiaal: Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE);Staal

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10M	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15M	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20M	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30M	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25M	33 mm	18 mm
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Hoeveelheid in verpakking
EL14CPPS	153620	Groen	100
EL12CPPS	153610	Rood	100
EL18CPPS	153640	Wit	100
EL10CPPS	153600	Geel	100
EL16CPPS	153630	Zwart	100
EL20CPPS	153650	Geel	100
EL30CPPS	153690	Wit	100
EL50TCPPS	154970	Zwart	40
EL28CPPS	153680	Zwart	100
EL25CPPS	153670	Rood	100
EL40CPPS	153710	Groen	50
EL22CPPS	153660	Blauw	100
EL32CPPS	153700	Geel	100

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE