

nVent LENTON Interlok grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

KENMERKEN

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

Materiaal: Polyurethaan

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengte (L)	Voor gebruik met	Kleur
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Blauw
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rood
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Geel
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Zwart
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Zwart
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Geel
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Blauw
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rood
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Zwart

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Hoeveelheid in verpakking
LK307A	145811	0.08 kg	
LK308A	145812	0.09 kg	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Hoeveelheid in verpakking
LK320A		0.15 kg	1
LK316A		0.12 kg	1
LK309A	145813	0.11 kg	
LK310A	145814	0.13 kg	
LK311A	145815	0.15 kg	
LK314A	145816	0.22 kg	1
LK318A	145817	0.5 kg	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE