

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout



The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

KENMERKEN

Cures quickly, allowing early removal of bracing systems

Nonmetallic grout will not rust or stain structures

Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications

For use in pump or gravity fill applications



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Druksterkte	Werktemperatuur	Gewicht eenheid	Hoeveelheid in verpakking
HY15LM	24.1 MPa @ 1 d, 110.3 MPa @ 28 d	0 to 38 °C	22.68 kg	1

Ontworpen voor: ACI 318 type 1-ASTM A615 klasse 60;ACI 318 type 1-ASTM A615 klasse 75;ACI 318 type 1-ASTM A615 klasse 80;ACI 318 type 1-ASTM A706 klasse 60;ACI 318 type 1-ASTM A706 klasse 80;ACI 318 type 2-ASTM A615 klasse 60;ACI 318 type 2-ASTM A615 klasse 75

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Compressive Strength is based on room temperature tests performed at 70°F (21°C).

The shelf life of nVent LENTON Interlok Grout is 12 months from the manufacturing date printed on the bag.

nVent LENTON Interlok Grout should be stored in a cool, dry environment. It is recommended that the nVent LENTON Interlok Grout be stored indoors to maintain maximum shelf life and physical properties.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

Part Number	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout
LK5	145575	16 mm	#5	15M	24
LK6	145580	20 mm	#6	20M	25
LK7	145585	22 mm	#7	-	26
LK8	145590	25 mm	#8	25M	21
LK9	145595	28 mm	#9	30M	17
LK10	145600	32 mm	#10	-	13.5
LK11	145605	36 mm	#11	35M	11.5
LK40	145610	40 mm	-	-	7
LKT14	145611	43 mm	#14	45M	7
LKT50	145615	50 mm	-	-	4
LKT18	145620	57 mm	#18	55M	4.5

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE