

nVent LENTON Posiegroepering LENTON-vulkoppeling



KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Materiaal: Gietijzer
Afwerking: Onbewerkt
Verpakking: Standaard

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengte 1 (L1)
LK6STHD	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm	265 mm

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengte 1 (L1)
LK11STHD	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm	389 mm
LKT14STHD	43 mm	#14	45M	94 mm	70 mm	485 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Stangdiepte (BD)	Koppelingshuis (CB)	Gewicht eenheid	Hoeveelheid in verpakking
LK6STHD	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg	8
LK11STHD	414 mm	251mm	43mm	305mm	4.59 kg	4
LKT14STHD	505 mm	312mm	56mm	386mm	8.3 kg	2


Ontworpen voor: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125% gespecificeerd rendement);ACI 318 type 2 (gespecificeerde treksterkte);ACI 349;ACI 359;AS3600

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE