

# nVent LENTON Interlok positie overgangsgroep-vulkoppeling



## KENMERKEN

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

## SPECIFICATIES

Table 1/3

| Catalogusnummer | Materiaal | Afwerking | Verpakking | Wapeningsmaat, metrisch | Wapeningsmaat, VS | Diameter 1 (Ø1) |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| LK1110STHD      | Gietijzer | Onbewerkt | Standaard  | 36 mm, 32 mm            | #11, #10          | 80 mm           |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Diameter 2 (Ø2) | Lengte 1 (L1) | Lengte 2 (L2) | Lengte 3 (L3) | Stangdiepte (BD) | Koppelingshuis (CB) |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| LK1110STHD      | 62 mm           | 384 mm        | 410 mm        | 251mm         | 40mm             | 305mm               |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Gewicht eenheid | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| LK1110STHD      | 4.59 kg         | 4                         |

### Ontworpen voor:


AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 type 1 (125% gespecificeerd rendement); ACI 318 type 2 (gespecificeerde treksterkte); ACI 349; ACI 359; AS3600

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE