

nVent LENTON Interlok standaardgroefkoppeling, normaal



KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Materiaal: Gietijzer
Afwerking: Onbewerkt
Verpakking: Standaard



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK5		16 mm	#5	15M	65 mm	48 mm
LK16		16 mm	#5	15M	59 mm	41 mm
LK11	145605	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm
LK7	145585	22 mm	#7		65 mm	48 mm
LK6	145580	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm
LK8	145590	25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK20		20 mm	#6	20M	62 mm	45 mm
LK9	145595	28 mm	#9	30M	71 mm	54 mm
LK25		25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK10	145600	32 mm	#10		76 mm	59 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK12		38 mm			94 mm	70 mm
LK36		36 mm	#11	35M	81 mm	62 mm
LKT14	145611	43 mm	#14	45M	94 mm	70 mm
LK40		40 mm			94 mm	70 mm

Table 2/2							
Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Stangdiepte (BD)	Gewicht eenheid	Hoeveelheid in verpakking	Certificeringen
LK5		200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg	12	
LK16		201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg	110	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK11	145605	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg	1	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK7	145585	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg	1	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK6	145580	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK8	145590	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg	8	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK20		226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK9	145595	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK25		228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg	8	
LK10	145600	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK12		386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg	4	
LK36		313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg	8	
LKT14	145611	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg	4	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK40		386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg	4	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE