


# Luchtkeerplaat, u-voorpaneel, Refrofit-afscherming, textiel



De luchtkeerplaat met u-vormig voorpaneel bedekt een lege sleuf om een luchtstroom te voorkomen. Het u-vormige voorpaneel is geschikt voor een EMC-pakking van textiel.

## KENMERKEN

luchtkeerplaat elimineert luchtlekken in lege sleuven

Het deksel wordt in de geleiderail gedrukt

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Afwerking:</b>    | Geanodiseerd; Geëloxeerd                                              |
| <b>Materiaal:</b>    | Aluminium                                                             |
| <b>Productserie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Producttype:</b>  | Luchtkeerschot                                                        |
| <b>Type:</b>         | Met frontpaneel                                                       |



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoeveelheid in verpakking | Diepte | EMC-afscherming            | Rekbreedte | Werkt met             |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------------------|
| 20848-728       | 3U        | 1                         | 160mm  | Nee (achteraf te monteren) | 4HP        | Subracks, Omkastingen |
| 20848-729       | 3U        | 1                         | 220mm  | Nee (achteraf te monteren) | 4HP        | Subracks, Omkastingen |
| 20848-736       | 6U        | 1                         | 160mm  | Nee (achteraf te monteren) | 4HP        | Subracks, Omkastingen |
| 20848-737       | 6U        | 1                         | 220mm  | Nee (achteraf te monteren) | 4HP        | Subracks, Omkastingen |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Luchtkeerplaat voor 280 mm diep en voor 80 mm I/O-kaarten achter verkrijgbaar op aanvraag.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

