

Kraagschroef, kruiskop/gleuf



Type: Schroef
Producttype: Schroef



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Diameter	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat
21102-026	2.5mm	12.3mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5
21101-102		12.3mm	Staal	Zink toplaag	100	M2.5
21101-906		12.3mm	Roestvrij staal		100	M2.5
21101-101		12.3mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5

Table 2/2

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Breedte	Werkt met	Type schroefdraad	Aanhaalmoment	Certificeringen
21102-026				Plug-in-eenheid frametype, Cassettes		0.3N·m	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Frontpanelen	Metrisch	0.3N·m	RoHS
21101-906				Frontpanelen		0.3N·m	RoHS
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Frontpanelen	Metrisch	0.3N·m	RoHS
21101-323				Frontpanelen			

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE