

Kraagschroef, geribbelde kop, korte versie

KENMERKEN

Kraagschroef, geribbelde kop, korte versie



Werkt met: Frontpanelen
Type: Schroef
Producttype: Schroef



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Diepte
21101-749	12.3mm	Messing, loodvrij	Vernikkeld	100	M2.5	18.3mm
21101-106	11mm	Staal			M2.5	
21100-268	11mm	Messing	Vernikkeld	100	M2.5	

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Aanhaalmoment	Certificeringen
21101-749	8mm	8mm	0.3N·m	RoHS
21101-106				
21100-268				

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE