


Verzonken schroef, Torx

Voor schroeven of klinknagels op printplaten.

KENMERKEN

Voor het vastschroeven van subrack- of Case-accessoires



Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO
Type: Verzonken schroef
Producttype: Schroef



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Werkt met
24571-373	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M4	RatiopacPRO
24560-146	5mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	Subracks, Omkastingen, Chassis

Table 2/2

Catalogusnummer	Aanhaalmoment	Certificeringen
24571-373	2.4N·m	
24560-146		RoHS

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE