

Digitale contactsensor voor Guardian Management Gateway



Externe sensor voor bewaking van digitale ingangen/uitgangen met 2 RJ45-connectoren. Er kunnen maximaal 16 sensoren via patchkabels worden doorgelust en op één Guardian Management Port worden aangesloten.

KENMERKEN

Externe sensor voor de Guardian Management Gateway

Een poort is geschikt voor het bewaken van maximaal 16 sensorapparaten met een totale kabellengte van 40 meter

Als er een nVent SCHROFF Guardian-sensor is aangesloten, verschijnt deze in de webinterface met het type- en serienummer

Metalen behuizing

Eenvoudige montage

2 x RJ 45-aansluiting

Eenvoudige doorlusconfiguratie met CAT6-patchkabel (of hogere afscherming)

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking
21070-124	Digitaal contact	Guardian Management-gateway	1
21070-125	Digitaal contact	Guardian Management-gateway	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

