

VARISTAR CP LHX+-KAST, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600 W, 800D

Verouderd

CATALOGUSNUMMER

10630-051

Varistar CP LHX + vloeistofgekoelde kasten zijn ontworpen om lokaal energiezuinige koeling te leveren aan de apparatuur in installaties waar de omgevingslucht niet wordt gefilterd of de temperatuur niet wordt geregeld. Het is voorzien van een LHX5/LHX10-koeler, die direct aan de onderkant van de 19" Rechtsboven is gemonteerd. Warme lucht wordt uit het achterste gedeelte van de kast getrokken, gekoeld in de lucht/vloeistof-warmtewisselaar en toegevoerd naar de voorste plenum. De afgedichte kast zorgt ervoor dat er geen lucht wordt uitgewisseld met de omgeving en dat de geluidsemissies laag blijven.

KENMERKEN

Kast met geïntegreerde LHX + 19" In rack koeler, koelcapaciteit tot 10 kW met temperatuurnauwkeurigheid van $\pm 0,1$ °K of °C

Koeleenheid gemonteerd op de 19-inch rechtop aan de onderkant en controller aan de bovenkant. Hierdoor blijft er 35 u bruikbare ruimte over

Pakkingen verminderen het geluid tot wel 50,4 dB(A) op 0,2 m afstand en trekken omgevingslucht de kast in

Behuizingen met effectieve kabelgoten met minimaal effect op IP- en EMC-prestaties

Alle bewakings- en beheerfuncties kunnen op afstand worden bediend

Max. Statisch draagvermogen 1600 kg

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 42U

Hoogte: 2100mm

Breedte: 600mm

Diepte: 800mm

Kleur frame: Zwartgrijs

Kleurcode frame: RAL 7021

Materiaal bekleding: Staal

Kleur bekleding: Zwartgrijs

Kleurcode bekleding: RAL 7021

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voldoet aan: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1

Afwerking: Gepoedercoat

Framemateriaal: Staal

Statische belasting: 1600kg

Materiaal: Staal

Nettogewicht: 171.2kg

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing

Beschermingsklasse: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

