

Insteekmachine/uitwerper handgreep type IET, zwarte hendel, grijze knop, onderkant; 10 stuks

CATALOGUSNUMMER

20817-652


De handgreep van het toevoerstation/uitneemgereedschap, type IET volgens IEEE 1101.10. Twee van deze handgrepen kunnen een enkele hefboomkracht van 700 N (per paar) overwinnen.

KENMERKEN

Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)

In overeenstemming met IEEE 1101,10 en IEC 60297-3-102

Er kan een microschakelaar worden gemonteerd



PRODUCTKENMERKEN

Hoeveelheid in verpakking: 10

Type handgreep: IET; Onderkant voorkant; Bovenste I/O achter

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Kleur: Gitzwart

Kleurcode: RAL 9005

Voldoet aan: EN 45545-2

Diepte (D): 39.15mm

Hoogte (H): 44.65mm

Materiaal: Polycarbonaat; Zinklegering

Producttype: Greep

Type: Inschuif-/uitschuifeenheid, standaard

Breedte (W): 19.8mm

Werkt met: Frontpanelen


Nettogewicht: 0.233kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel codeerpennen en microschakelaar afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE